

韩国 LABTECH 热空气灭菌器和通用型干燥箱

- 无尘自然对流，用于干燥，灭菌和质量管理，可供临床实验室使用
- 选配钢化玻璃窗，快速加热，至 250 度只需 25 分钟

| 热空气灭菌器 | LDO-030S | LDO-060S | LDO-100S |
|--------|---------------------------------------|----------|----------|
| 通用型干燥箱 | LDO-030E | LDO-060E | LDO-100E |
| 内部尺寸 | 35×32×32 | 40×30×40 | 50×40×50 |
| 外部尺寸 | 50×47×69 | 55×50×77 | 65×55×87 |
| 容积 L | 35 | 56 | 100 |
| 加热 KW | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 温度 | 室温+5℃~250±1.0℃/均匀性±3.0℃ (120℃) | | |
| 控制器 | PID 控制器，报警，自动调整功能，可选配自动开关 4 位 LED 显示 | | |
| 计时器 | 自动计时器，0-99 分 99 小时 | | |
| 材料 | 内部不锈钢 (SUS304)；外部镀锌钢材带环氧粉末涂层 | | |
| 搁架 | 2-3 层可调滑行架子 | | |
| 安全性 | 过温过流保护，泄漏断路，静音风机马达，开门时风机马达自动停止，绝缘玻璃丝。 | | |

**韩国 LABTECH 自然对流/强制对流干燥箱**

| 自然对流型号 | LDO-030N | LDO-080N | LDO-150N | LDO-250N |
|--------|--|----------|----------|-----------|
| 强制对流型号 | | LDO-080F | LDO-150F | LDO-250F |
| 内部尺寸 | 35×30×30 | 50×40×40 | 60×50×50 | 70×60×60 |
| 外部尺寸 | 52×44×67 | 65×55×79 | 75×65×89 | 85×75×99 |
| 内部尺寸 | | 50×40×40 | 60×50×50 | 70×60×60 |
| 外部尺寸 | — | 66×57×85 | 75×68×94 | 85×78×105 |
| 容积 L | 32 | 80 | 150 | 252 |
| 加热 KW | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
| 温度 | 自然对流：+5~250℃±1.0℃，均匀性±3.0℃ 强制对流：+5~250℃±0.1℃，均匀性±1.0℃ | | | |
| 控制器 | PID 控制器，报警，自动调整等功能，4 位 LED 显示 | | | |
| 计时器 | 99 分 59 秒/99 小时 59 分/99 天 23 小时/连续 | | | |
| 搁架 | 2 层或 3 层可调滑行架 | | | |
| 安全性 | 过温保护，过流泄漏断路，陶瓷和玻璃纤维板绝缘 | | | |

**韩国 LABTECH 垂直对流烘箱**

| 型号 | LDO-180F | LDO-360F | LDO-630F |
|-------|--|-----------|-----------|
| 内部尺寸 | 42×46×95 | 60×60×100 | 70×70×130 |
| 外部尺寸 | 57×63×141 | 75×77×146 | 85×87×176 |
| 容积 L | 183 | 360 | 637 |
| 加热 KW | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 温度 | 室温+5℃~250±1.0℃，均匀性±2.0℃ | | |
| 控制器 | PID 控制，报警器，自动调整功能 4 位 LED 显示，选配 RS-485 | | |
| 计时器 | 99 分 59 秒/99 小时 59 分/99 天 23 小时/连续 | | |
| 循环 | 静音鼓风机，开门时风扇自动停止 | | |
| 搁架 | 3 层或 5 层可调滑行架 | | |
| 安全性 | 过温保护，过流泄漏断路 | | |

