

湘仪 台式离心机

型号	主机参数	技术特点
H1650R	最高转速：15500rpm 最大相对离心力：18360g 最大容量：36×1.5/2.2ml 温度设定范围：-10~40℃ 外形尺寸： 420×680×400 mm 重量：70kg	● 微机控制、触摸面板、数显、直流无刷电机或交流变频电机(可选)、无碳粉污染。 ● 具有自动识别转子功能，防止超速使用 ● 具有电子门锁，提高操作安全性 ● 最快升速；降速时间为：20秒 / 18秒。可选择不同的升、降速时间。 ● 自动计算 RCF 值
H1650	最高转速：16500rpm 最大相对离心力：18930g 最大容量：6×50ml 温度设定范围：常温 外形尺寸： 325×420×325 mm 重量：18kg	● 微机控制、直流无刷电机 ● 触摸面板、数码管显示(LED)或大屏幕液晶显示(LCD)(用户选配) ● 电子门锁，保证操作安全。 ● 自动计算 RCF。 ● 配有多种转子，方便用户选购
H1650-W	最高转速：16500rpm 最大相对离心力：18360g 最大容量：12×2.2ml 温度设定范围：常温 外形尺寸： 305×260×195 mm	● 微机控制，无刷直流电机，无碳粉污染 ● 加/减速时间短，加速时间小于35s；减速时间小于20s ● 电子门锁，安全可靠



湘仪 台式离心机转子信息:

适用机型	转子型号	转子类型	最高转速 rpm	最大相对离心力 g	最大容量 ml	备注
H1650R	NO. 1	角转子	16500	18360	12×1.5/2.2ml	
	NO. 2		13000	11400	10×5ml	另购
	NO. 3		12000	13050	24×1.5/2.2ml	另购
	NO. 4		11000	10790	36×1.5/2.2ml	另购
	NO. 5		12000	10920	48×0.5ml	另购
H1650	NO. 1	角转子	16500	18930	12×1.5/2.2ml	
	NO. 2		13500	12300	10×5ml	另购
	NO. 3		12300	15550	12×10ml	另购
	NO. 4		11000	12000	6×50ml	另购
	NO. 5	水平转子	6000	3200	4×10ml	另购
	NO. 6	酶标板转子	3000	1400	2×2×48孔	另购
	NO. 7	角转子	13500	16280	24×1.5/2.2ml	另购
	NO. 8		13500	13810	36×1.5/2.2ml	另购
H1650-W	NO. 1	角转子	16500	18360	12×1.5/2.2ml	
	NO. 2		13500	12300	8×5ml	另购
	NO. 3		13000	15330	24×1.5ml	另购



N01转子

